



## Akumulátorový rázový utahovák, Typ: M18FMT2F12



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	074010 M18FMT2F12
GTIN	4058546346416
Třída artiklu	03L

### Popis

#### Provedení:

Robustní, **výkonný akumulátorový rázový utahovák FUEL™ s bezkartáčkovým motorem EC POWERSTATE™**, s dlouhou životností motoru a vysokou energetickou účinností. Stabilní **kovová skříň převodovky** s ergonomickou **rukojetí uprostřed s měkkým povlakem**. Ukazatel stavu nabití akumulátoru, LED osvětlení pracovního prostoru. S pravým i levým chodem a s elektronickou regulací otáček. **Elektronika REDLINK PLUS™** – jedinečné řízení výkonu:

- **S komunikací systému hnací agregát – akumulátor.**
- **S ochranou proti přetížení pro delší životnost akumulátoru, motoru a převodovky.**

DRIVE CONTROL™ umožňuje rychlou výměnu mezi 4 řadícími stupni s různým nastavením počtu otáček a utahovacího momentu.

- **Kompaktní konstrukce.**
- **Stupeň 4 pro optimální mix výkonu a přesnosti při uvolňování šroubů.**

#### Provedení reklamní text:

Robustní, **výkonný akumulátorový rázový utahovák FUEL™ s bezkartáčovým EC motorem POWERSTATE™**, dlouhou životností motoru a vysokou energetickou účinností.

#### Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a příslušenství najdete pod č. 073808.

### Technický popis

Maximální utahovací moment 4. stupně	47 Nm
Počet obsažených akumulátorů	2
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 18 V
Maximální utahovací moment 3. stupně	745 Nm
Maximální utahovací moment 2. stupně	610 Nm
Počet rázů 2. stupně	0 - 2100 min <sup>-1</sup>
Rozměry upínače nástrojů	1/2 palec
Hmotnost	6,3 kg
Maximální Ø šroubu (8,8–12,9)	M22
Hnací profil upínače nástrojů	Vnější 4hran
Typické použití	Heavy Duty
Obal	systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Typ akumulátoru	Li-Ion
Napětí akumulátorů	18 V
Počet rázů 3. stupně	0 - 3100 min <sup>-1</sup>
Počet rázů 1. stupně	0 - 900 min <sup>-1</sup>
Maximální utahovací moment 1. stupně	475 Nm
Označení výrobce	M18FMT2F12
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Kapacita akumulátoru	5 Ah
Druh produktu	Rázový utahovák

## Příslušenství

Akumulátorová nabíječka Typ M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion systém M18B5 Typ akumulátoru MB18	073816 MB18
Akumulátorová nabíječka Typ M1218C	073840 M1218C