

**Garant****Leštící brusné tělísko zrna 280 (zelené) velmi jemné, Ø×délka hlavy: 4X8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	551922 4X8
GTIN	4062406572495
Třída artiklu	51E

**Popis****Provedení:**

Leštící tělíska s **normálním korundem (A)** v gumovém elastickém pojivu.

**Leštící tělíska GARANT** se vyznačují dlouhou životností pro rychlé dosažení jemného rovnoměrného povrchu. Podle provedení je dosaženo rovnoměrných jemných politur až vysoce lesklých povrchů. Leštící tělíska GARANT lze přímo profilovat pomocí orovnávacích nástrojů.

**Použití:**

**Pro jemné broušení a leštění oceli, nerezové a kyselinovzdorné oceli, vysoce tepelně odolných materiálů a NŽ kovů.** Leštící tělíska se nezanášejí ani u mazlavých materiálů. K matnému leštění nebo nanášení optických efektů na nerezové nádoby atd. **Díky pružnému uložení brusných zrn je dosahováno velmi jemného lesku.**

Nehodí se pro hrany a hrubé plochy.

**Technický popis**

Brusivo	Normální korund (A)
Zkratka brusiva	A
Barva	zelená

Druh produktu

Lešticí tělísko

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
CuZn	vhodný		
suché	vhodný		