

Garant**Lešticí brusné tělísko zrna 600 (oranžové) ultra jemné, Ø×délka hlavy: 10X20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	551924 10X20
GTIN	4062406572587
Třída artiklu	51E

Popis**Provedení:**

Lešticí tělíska s **normálním korundem (A)** v gumovém elastickém pojivu.

Lešticí tělíska GARANT se vyznačují dlouhou životností pro rychlé dosažení jemného rovnoměrného povrchu. Podle provedení je dosaženo rovnoměrných jemných politur až vysoce lesklých povrchů. Lešticí tělíska GARANT lze přímo profilovat pomocí orovnávacích nástrojů.

Použití:

Pro jemné broušení a leštění oceli, nerezové a kyselinovzdorné oceli, vysoce tepelně odolných materiálů a NŽ kovů. Lešticí tělíska se nezanášejí ani u mazlavých materiálů. K matnému leštění nebo nanášení optických efektů na nerezové nádoby atd. **Díky pružnému uložení brusných zrn je dosahováno velmi jemného lesku.**

Nehodí se pro hrany a hrubé plochy.

Technický popis

Ø stopky	6 mm
Zrnitost	600

Ø hlavy	10 mm
Popis tvaru	Válec
Doporučená obvodová rychlost	10 - 15 m/s
Délka hlavy	20 mm
Brusivo	Normální korund (A)
Zkratka brusiva	U
Barva	bílá
Druh produktu	Leštící tělísko

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
CuZn	vhodný		
suché	vhodný		