



## Akumulátorové vrtací kladivo, Typ: M18FHPX



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	075530 M18FHPX
GTIN	4058546346898
Třída artiklu	03L

### Popis

#### Provedení:

- **Robustní vrtací kladivo s pneumatickým rázovým mechanismem.**
- **Vysoce pevná kovová skříň převodovky.**
- **Pravotočivý / levotočivý chod, vypnutí příklepu a elektronika regulace otáček.**

Integrovaná **technologie ONE-KEY™** a spínač s aretací pro nepřetržitý provoz. Dlouhá antivibrační zpětná rukojeť minimalizuje vibrace.

#### Upozornění:

Vhodné TK příklepové vrtáky najdete od č. 787000. Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete od č. 073808 a č. 073840.

### Technický popis

Obal	systemový kufřík (HD=Heavy Duty)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 18 V
Typ akumulátoru	Li-Ion
Tvar upínače nástrojů Bosch	SDS-Plus
Rázová energie	4,2 J
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem

Kapacita akumulátoru	5,5 Ah
Hmotnost	5,2 kg
Napětí akumulátorů	18 V
Stopka	SDS Plus
Počet obsažených akumulátorů	2
Maximální vibrace dle EN	8,6 m/s <sup>2</sup>
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	30 mm
Rozsah otáček	0 - 800 min <sup>-1</sup>
Maximální počet rázů	4600 min <sup>-1</sup>
Označení výrobce	M18ONEFHPX-552X
Maximální Ø vrtání do betonu	30 mm
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Druh produktu	Vrtací kladivo

## Příslušenství

Akumulátorová nabíječka Typ M1218SC	073840 M1218SC
Akumulátorová nabíječka Typ M1218C	073840 M1218C
Akumulátorová nabíječka Typ M1218FC	073840 M1218FC
Akumulátorová nabíječka Typ M1418C6	073840 M1418C6
Základní sada akumulátorů Typ M18NRG5	073839 M18NRG5