

Garant EASYFIX

Držák Easyfix na úspornou roli, Ø 6 mm, Typ: 1**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	955798 1
GTIN	4062406573560
Třída artiklu	91F

Popis**Provedení:**

Plastový držák na úspornou roli s hliníkovou osou (vel. 3 a 5) a **drátová spona Ø 6 mm.**

Drátovou sponu lze hloubkově nastavovat, takže lze upevňovat různé boxy úsporných rolí, které mají stejné rozměry.

Rozměry nejmenšího boxu: 205 × 205 mm, rozměry největšího boxu: 312 × 312 mm. (Základní rozměry boxu: role GARANT / VSM, šířka 56 mm).

Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny. Vhodný pro 1 úspornou roli.

Vhodné pro:

Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Rozsah dodávky:

Všechny příslušné základní desky.

Technický popis

Ø ocelového drátu	6 mm
Výška	185 mm
Šířka	82 mm

Řada	Easyfix
Hloubka	217 mm
Užitná šířka	56 mm
Atribut názvu produktu	Ø 6 mm
Druh produktu	Držáky úsporných rolí