

Garant

Vějířovitý brusný kotouč rouno (ZA) kruhový, střední, Ø hlavy×šířka hlavy: 60X50mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	554940 60X50
GTIN	4062406573713
Třída artiklu	51E

Popis**Provedení:**

Velmi odolné a jemně strukturované rouno se zirkonovým korundem (ZA). **Ideální pro obrábění ušlechtilé oceli.** Stopka Ø 6 mm.

Použití:

Doporučujeme zejména pro broušení kontur.

Technický popis

Doporučené otáčky	4000 min ⁻¹
Ø stopky	6 mm
Šířka hlavy	50 mm
Ø hlavy	60 mm
Maximální počet otáček	7000 min ⁻¹
Brusivo	Zirkonkorund (ZA)
Zkratka brusiva	ZA
Srovnání zrnitosti	180

Stupeň jemnosti	střední
Atribut názvu produktu	střední
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	omezené použití		
suché	vhodný		