

**TK víceúčelový bitový vrták, 1/4 palce (E 6,3), Ø vrtáku: 6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	787001 6
GTIN	4058546287245
Třída artiklu	76G

Popis**Provedení:**

Destičky z tvrdokovu s **ostře nabroušenými břity s víceúčelovým řezným úhlem. Díky středicímu vybroušení** bodově přesné navrtání i na tvrdém povrchu. Stopka ze zušlechtěné speciální oceli.

Použití:

K vrtání různých materiálů, i v jednom pracovním kroku.

- **Cihly, plynosilikát, lehké stavební materiály, plasty.**
- **Obkladačky, keramika, mramor, sklo.**
- **Armovací pruty v betonu.**

Upozornění:

- **Pozor: Používat pouze pro vrtání (bez přiklepu)!**
- **Rychlejší vrtání a více vyvrtaných otvorů na jedno nabití akumulátoru než s příklepovými vrtáky.**

Technický popis

Délka spirály	50 mm
Celková délka	100 mm
Ø vrtáku	6 mm
Řezný materiál	TK
Použití s rázem / bez rázu	Příklepové vrtání ne
Bitová šestihranná stopka	E 6,3
Druh produktu	Víceúčelový vrták

