



## Akumulátorové vrtací kladivo bez akumulátoru, nabíječky a kufříku, Typ: M18FHX



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	075532 M18FHX
GTIN	4058546346959
Třída artiklu	03L

### Popis

#### Provedení:

- Robustní vrtací kladiva s pneumatickým rázovým mechanismem.
- Sklíčidlo SDS-plus.
- Kovová skříň převodovky s vysokou pevností.
- Pravý / levý chod, blokování rázů a elektronická regulace otáček.
- Systém rychlé výměny nástrojů FIXTEC k výměně nástrojů mezi upínačem SDS-Plus a kovovým rychle upínacím vrtacím sklíčidlem.
- Vypnutí otáčení pro lehkou práci sekáčkem.
- Bezpečnostní spojka chrání uživatele i stroj, jestliže se vrták zasekne.
- Antivibrační systém AVS.

#### Rozsah dodávky:

Nulová verze – bez akumulátoru, nabíječky a kufru.

#### Upozornění:

Vhodné TK příklepové vrtáky najdete od č. 787000. Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete od č. 073808 a č. 073840.

### Technický popis

Napětí akumulátorů	18 V
--------------------	------

Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Obal	systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Označení výrobce	M18ONEFHX-0
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Tvar upínače nástrojů Bosch	SDS-Plus
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 18 V
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	28 mm
Hmotnost	4,5 kg
Typ akumulátoru	Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů	0
Rázová energie	2,5 J
Rozsah otáček	0 - 1330 min <sup>-1</sup>
Maximální Ø vrtání do betonu	26 mm
Maximální počet rázů	4800 min <sup>-1</sup>
Maximální vibrace dle EN	8,9 m/s <sup>2</sup>
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Druh produktu	Vrtací kladivo

## Příslušenství

Základní sada akumulátorů Typ M18NRG5	073839 M18NRG5
Akumulátorová nabíječka Typ M1218C	073840 M1218C
Akumulátorová nabíječka Typ M1218SC	073840 M1218SC
Akumulátorová nabíječka Typ M1218FC	073840 M1218FC
Akumulátorová nabíječka Typ M1418C6	073840 M1418C6