

Garant EASYFIX

Sada přídatných nosičů Easyfix na kabelové cívky, Typ: 3**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	955804 3
GTIN	4062406575434
Třída artiklu	91F

Popis**Provedení:**

Plastový držák na kabelovou cívku s hliníkovou osou \varnothing 12 mm a drátová spona \varnothing 6 mm. Drátová spona s kabelovou brzdou, zabráňuje nebrzděnému odvíjení kabelu. Drátovou sponu lze hloubkově nastavovat.

Hliníkovou osu lze nainstalovat ve 3 polohách, takže lze zavěšovat cívky s \varnothing 100, 200 a 300 mm. Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny. Se 3 kabelovými brzdami.

Vhodné pro:

Děrované stěny \square 9x9 mm v rastru 37 mm.

Rozsah dodávky:

1 plastové držáky, hliníková osa, drátová spona s kabelovými brzdami.
Všechny příslušné základní desky.

Upozornění:

Osová délka mezi 2 nosiči může být maximálně 395 mm.

Technický popis

Výška	92 mm
\varnothing ocelového drátu	6 mm
Užitná šířka	257 mm
Řada	Easyfix
Šířka	369 mm
Hloubka	202 mm

Osa Ø	12 mm
Druh produktu	Držák na kotouče