

Garant EASYFIX

**Sada základních nosičů Easyfix na kabelové cívky, Typ: 3****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 955803 3      |
| GTIN           | 4062406575410 |
| Třída artiklu  | 91F           |

**Popis****Provedení:**

Plastový držák na kabelovou cívku s hliníkovou osou **Ø 12 mm** a drátová spona **Ø 6 mm**. Drátová spona s kabelovou brzdou, zabraňuje nebrzděnému odvíjení kabelu. Drátovou sponu lze hloubkově nastavovat.

Hliníkovou osu lze nainstalovat ve 3 polohách, takže lze zavěšovat cívky s Ø 100, 200 a 300 mm. Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny. Se 3 kabelovými brzdami.

**Vhodné pro:**

Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

**Rozsah dodávky:**

2 plastové držáky, hliníková osa, drátová spona s kabelovými brzdami.  
Všechny příslušné základní desky.

**Upozornění:**

Osová délka mezi 2 nosiči může být maximálně 395 mm.

**Technický popis**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Řada              | Easyfix |
| Hloubka           | 202 mm  |
| Ø ocelového drátu | 6 mm    |
| Výška             | 92 mm   |
| Užitná šířka      | 257 mm  |
| Šířka             | 369 mm  |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Osa Ø         | 12 mm            |
| Druh produktu | Držák na kotouče |