

Garant**Kopírovací a rovinné frézy s indexací, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 42/5mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	212006 42/5
GTIN	4062406576547
Třída artiklu	210

Popis

Provedení:

Kopírovací a rovinná fréza nejnovější generace. Indexovací kruhové vyměnitelné destičky zajišťují stabilní podmínky a působí proti nežádoucímu otočení během procesu. Optimalizovaný tvarový styk vyměnitelné břitové destičky a jejího lůžka zajišťuje nejvyšší procesní spolehlivost.

Upozornění:

$a_{p\max} = 5,0$ mm.

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 9IP**.

Technický popis

Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	74 mm
Ø D ₃	32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	RPK.10T3M0T
Vrtací kruhové frézování a _p	2,5 mm
Úhel šikmého zanořování α _{max}	1,36 stupeň
Ø D ₂	28,7 mm
Vnitřní chlazení	ano
Počet břitů Z	5
Ø břitu D _c	42 mm

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	29,45 mm
Upínací závit M	M16
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	82 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	42 mm
Provedení stopky	se závitem
Vhodná fréza pro tvar destiček	kulaté
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Dělení břitů	nestejně
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná Typ 2	219878 2
--	----------