



## Digitální dílenské posuvné měřítko, Rozsah měření: 500mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	415525 500
GTIN	4062406579548
Třída artiklu	42A

### Popis

#### Provedení:

Posuvné měřítko pro měření vnitřních a vnějších rozměrů (s přednastavením). Dobře čitelný LCD displej s velkými číslicemi. Optimální vodící a kluzné vlastnosti díky v plastu uloženému **dvojitému prizmatickému vedení**. Měřicí čelisti z nerezové oceli, jemně broušené. Se dvěma pohyblivými a **vyměnitelnými měřicími čelistmi. Včetně omezení měřicí síly.**

#### Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

#### Zvláštní příslušenství:

Spárová měrka č. 415527 vel. SET. Měřicí čelist se závitem M2,5 č. 415526 vel. 90 se závitem M2,5 pro speciální dotyk č. 434900 – 434910.

### Technický popis

Počet obsažených baterií	1
Mezní chyba	0,05 mm
Odečet	0,0005 palec
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Hmotnost	0,75 kg
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Délka měřicí čelisti	90 mm
Rozlišení	0,01 mm
Přepínatelné rozlišení	mm / palce

Kalibrování	A1
Funkce Preset	ano
Rozsah měření	0 - 500 mm
Ø nástavce pro vnitřní měření	10 mm
Norma	Výrobní norma
Měřicí hrot	ano
Měřicí technika	digitální
Materiál	ABS
Všechny díly	kalené
Druh produktu	Dílenské posuvné měřítko

## Služby

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 500 mm	021010 500
KalibrováníPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 500 mm	021000 500

## Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
---	---------------