

HOLEX**Digitální dílenské posuvné měřítko, Rozsah měření: 1500mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	415525 1500
GTIN	4062406579579
Třída artiklu	42A

Popis**Provedení:**

Posuvné měřítko pro měření vnitřních a vnějších rozměrů (s přednastavením). Dobře čitelný LCD displej s velkými číslicemi. Optimální vodící a kluzné vlastnosti díky v plastu uloženému **dvojitému prizmatickému vedení**. Měřicí čelisti z nerezové oceli, jemně broušené. Se dvěma pohyblivými a **vyměnitelnými měřicími čelistmi**. **Včetně omezení měřicí síly.**

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Spárová měrka č. 415527 vel. SET. Měřicí čelist se závitem M2,5 č. 415526 vel. 90 se závitem M2,5 pro speciální dotyk č. 434900 – 434910.

Technický popis

Funkce Preset	ano
Rozsah měření	0 - 1500 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Hmotnost	2,2 kg
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Mezní chyba	0,1 mm
Kalibrování	A1
Délka měřicí čelisti	150 mm

Odečet	0,0005 palec
Rozlišení	0,01 mm
Ø nástavce pro vnitřní měření	20 mm
Počet obsažených baterií	1
Norma	Výrobní norma
Měřicí hrot	ano
Měřicí technika	digitální
Materiál	ABS
Všechny díly	kalené
Druh produktu	Dílenské posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry.
Maximální rozsah měření 2000 mm

021000 2000

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032

081560 CR2032