

HOLEX**Digitální dílenské posuvné měřítko, Rozsah měření: 1000mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 415525 1000 |
| GTIN | 4062406579562 |
| Třída artiklu | 42A |

Popis**Provedení:**

Posuvné měřítko pro měření vnitřních a vnějších rozměrů (s přednastavením). Dobře čitelný LCD displej s velkými číslicemi. Optimální vodící a kluzné vlastnosti díky v plastu uloženému **dvojitému prizmatickému vedení**. Měřicí čelisti z nerezové oceli, jemně broušené. Se dvěma pohyblivými a **vyměnitelnými měřicími čelistmi**. **Včetně omezení měřicí síly.**

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Spárová měrka č. 415527 vel. SET. Měřicí čelist se závitem M2,5 č. 415526 vel. 90 se závitem M2,5 pro speciální dotyk č. 434900 – 434910.

Technický popis

| | |
|--|---------------|
| Funkce Preset | ano |
| Odečet | 0,0005 palec |
| Rozlišení | 0,01 mm |
| Hmotnost | 1 kg |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 |
| Mezní chyba | 0,06 mm |
| Počet obsažených baterií | 1 |
| Kalibrování | A1 |
| Přepínatelné rozlišení | mm / palce |

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Ø nástavce pro vnitřní měření | 10 mm |
| Délka měřicí čelisti | 90 mm |
| Rozsah měření | 0 - 1000 mm |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi |
| Norma | Výrobní norma |
| Měřicí hrot | ano |
| Měřicí technika | digitální |
| Materiál | ABS |
| Všechny díly | kalené |
| Druh produktu | Dílenské posuvné měřítko |

Služby

| | |
|---|-------------|
| Kalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 1000 mm | 021010 1000 |
| KalibrováníPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 1000 mm | 021000 1000 |

Příslušenství

| | |
|---|---------------|
| Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032 | 081560 CR2032 |
|---|---------------|