



Digitální dílenské posuvné měřítko, Rozsah měření: 2000mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	415525 2000
GTIN	4062406579586
Třída artiklu	42A

Popis

Provedení:

Posuvné měřítko pro měření vnitřních a vnějších rozměrů (s přednastavením). Dobře čitelný LCD displej s velkými číslicemi. Optimální vodící a kluzné vlastnosti díky v plastu uloženému **dvojitému prizmatickému vedení**. Měřicí čelisti z nerezové oceli, jemně broušené. Se dvěma pohyblivými a **vyměnitelnými měřicími čelistmi**. **Včetně omezení měřicí síly.**

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Spárová měrka č. 415527 vel. SET. Měřicí čelist se závitem M2,5 č. 415526 vel. 90 se závitem M2,5 pro speciální dotyk č. 434900 – 434910.

Technický popis

Mezní chyba	0,13 mm
Počet obsažených baterií	1
Kalibrování	A1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Funkce Preset	ano
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Délka měřicí čelisti	150 mm
Rozsah měření	0 - 2000 mm
Přepínatelné rozlišení	mm / palce

Hmotnost	2,5 kg
Ø nástavce pro vnitřní měření	20 mm
Rozlišení	0,01 mm
Odečet	0,0005 palec
Norma	Výrobní norma
Měřicí hrot	ano
Měřicí technika	digitální
Materiál	ABS
Všechny díly	kalené
Druh produktu	Dílenské posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry.
Maximální rozsah měření 2000 mm

021000 2000

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032

081560 CR2032