

**Mitutoyo****Digitální dílenské posuvné měřítko ABS IP67 s čelistovými / standardními měřicími plochami, Rozsah měření: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	415355 300
GTIN	4946368846316
Třída artiklu	44A

**Popis****Provedení:**

Naměřená hodnota je zobrazena dobře čitelnými číslicemi.

**Funkce:**

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Rozsah dodávky:**

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

**Zvláštní příslušenství:**

Datový kabel č. 497085.

**Technický popis**

Ochranná třída IP	IP 67
Rozsah měření	0 - 300 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Ø nástavce pro vnitřní měření	10 mm
Počet obsažených baterií	1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi

Rozlišení	0,01 mm
Kalibrování	A1
Délka měřicí čelisti	90 mm
Odchylka měření E MPE	±0,04 mm
Norma	ISO 13385
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	USB rozhraní
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalené
Obal	stabilní box
Druh produktu	Dílenské posuvné měřítko

## Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 300 mm	021000 300
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 300 mm	021010 300