

Garant**RPKW 10T3MOT, HB7515, Typ: ST1400**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	212034 ST1400
GTIN	4062406390310
Třída artiklu	21A

Popis

Provedení:

Šestinásobně indexované kruhové vyměnitelné destičky. Při dodržení maximální hloubky řezu poskytují šest plnohodnotných břitů.

Upozornění:

Směrné hodnoty použití pro $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1$ mm.

Aby bylo možné použít všech šest břitů, nesmí být překročen parametr a_p 2,5 mm.

Posuv f_z na zub: 0,35 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky: RPKW 10T3MOT

Typ: ST1400

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	RPKW 10T3MOT
Řezný materiál	TK
Typ	ST1400
Typ	HB7515
Posuv f_z na zub	0,35 mm

Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	330 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	260 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	230 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	180 m/min	P
GG(G)	vhodný	220 m/min	K
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	vhodný		
suché	omezené použití		
Vzduch	vhodný		