

Garant**RPKT 10T3MOT, HB7525, Typ: ST900****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212032 ST900
GTIN	4062406388508
Třída artiklu	21A

Popis**Provedení:**

Šestinásobně indexované kruhové vyměnitelné destičky. Při dodržení maximální hloubky řezu poskytují šest plnohodnotných břitů.

Upozornění:

Směrné hodnoty použití pro $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1$ mm.

Aby bylo možné použít všech šest břitů, nesmí být překročen parametr a_p 2,5 mm.

Posuv f_z na zub: 0,3 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky: RPKT 10T3MOT

Typ: ST900

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	RPKT 10T3MOT
Typ	ST900
Řezný materiál	TK
Typ	HB7525
Posuv f_z na zub	0,3 mm

Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	360 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	290 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	250 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	200 m/min	P
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suchý	vhodný		
Vzduch	vhodný		