

Mřížkový rošt, Typ: 500



Údaje o objednávce

Artikové číslo	983212 500
GTIN	4004514227546
Třída artiklu	96P

Popis

Provedení:

Mřížkový rošt pozinkovaný, velikost oka 30×30 mm, nosná tyč 25×2 mm. Přímý odtok unikajících tekutin mřížkovým roštem.

Maximální zatížení police každého mřížkového roštu: **150 kg**.

Úložné úrovně jsou přestavitelné v rastru 25 mm. Rychlá stavba díky jednoduchému zásuvnému provedení.

Vhodné pro:

Regál na malá balení č. 983205 a č. 983210.

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 150 kg

Materiál: pozinkováno

Výška: 25 mm

Šířka: 1000 mm

Hloubka: 500 mm

Nosnost: 150 kg

Hmotnost: 9 kg

Technický popis

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	150 kg
Hmotnost	9 kg

Výška	25 mm
Materiál	pozinkováno
Šířka	1000 mm
Hloubka	500 mm
Nosnost	150 kg
Označení výrobce	Regály pro malá balení
Druh produktu	Mřížový rošt