

**Garant****Rychlovýměnná vyvrtávací tyč TK, pravý, Stopka Ø DS / velikost destičky: 8/05mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268124 8/05
GTIN	4062406584207
Třída artiklu	21P

**Technický popis**

Užitná hloubka T	3,5 mm
Úhel nastavení κ	72,5 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0501..
Celková délka L	57 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	26 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	10,2 mm
Šířka hrdla L <sub>4</sub>	6 mm
Velikost destiček	5 mm
ISO kód držáku	E08X SVVCR/L05
Středové přesazení L <sub>3</sub>	5,5 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 26
Ø stopky D <sub>s</sub>	8 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

---

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 26	269028 26
---	-----------