

**Posuvné měřítko, Rozsah měření: 800mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	415196 800
GTIN	4062406584269
Třída artiklu	42A

Popis**Provedení:**

Nonius a odečítací plocha protireflexně chromované. Kalené a broušené měřicí plochy. **Dlouhé měřicí čelisti pro měření větších obrobků a Ø obrobků.** Se stavěcím šroubem. Zúžené a zaoblené konce měřicích čelistí pro vnitřní měření.

Technický popis

Kalibrování	A1
Stupnice	1/20 mm
Délka měřicí čelisti	150 mm
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Odečet	0,05 mm
Mezní chyba	0,1 mm
Hmotnost	2,1 kg
Ø nástavce pro vnitřní měření	20 mm
Rozsah měření	0 - 800 mm
Stupnice nonia mm / palce	ano
Měřicí technika	analogový
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX

Všechny díly	kalená
Druh produktu	Dílenské posuvné měřítko

Služby

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 1000 mm	021010 1000
KalibrováníPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 1000 mm	021000 1000