

Garant GRIDLINE

Vertikální skříň, šířka 30G, 4 samonosné výsuvy 6G, Výška: 1000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	943114 1000
GTIN	4062406586164
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Vertikální skříňe v 30×28G jsou osazené **samonosnými výsuvy**, které jsou vybaveny **jednotlivým otevíráním výsuvů**, aby bylo možné otevřít vždy jen jeden výsuv. Hliníkové úchytky s vyměnitelnými a popisovacími proužky.

Rámy výsuvů mají děrování □ 9×9 mm s rastrem 37 mm pro uchycení nosičů nástrojů, policových van a děrovaných stěn. Vertikální skříňe jsou připravené pro připevnění na podlahu nebo stěnu a **musejí být bezpodmínečně zajištěny proti překlopení**.

Zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. Všechny výsuvy se zamykají společně.

Zvláštní příslušenství:

Vertikální výsuvy mohou být osazeny:

Police č. 943160, děrovaná stěna č. 943166, šikmá police č. 943162 a č. 943163, lišta Multifix č. 943170.

Lakování:

Korpus a korpus výsuvu světle šedá RAL 7035, čelo vertikálních výsuvů antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus výsuvu nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Technický popis

Výška	1000 mm
-------	---------

Nosnost vertikálního výsuvu	175 kg
Počet výsuvů	4
Hloubka	700 mm
Hloubka v G	28
Šířka	750 mm
Šířka v G	30
Užitná hloubka vertikálního výsuvu	600 mm
Užitná šířka vertikálního výsuvu	150 mm
Provedení vertikálních výsuvů	samonosný
ComfortClose	ne
Hmotnost	107 kg
Užitná výška vertikálního výsuvu	691 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Konstrukce skříně	Základní skříň
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Výškové nastavení v rastru	37 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Vertikální skříň