

Garant GRIDLINE

**Vertikální skříň, šířka 30G, 2 samonosné výsuvy 6G, 1 samonosný výsuv 12G,
Výška: 2000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	943115 2000
GTIN	4062406586201
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Vertikální skříňe v 30×28G jsou osazeny **samonosnými výsuvy**, které jsou vybaveny **jednotlivým otevíráním výsuvů**, aby bylo možné otevřít vždy jen jeden výsuv. Hliníkové úchytky s vyměnitelnými a popisovacími proužky.

Rámy výsuvů mají děrování □ 9×9 mm s rastroem 37 mm pro uchycení nosičů nástrojů, policových van a děrovaných stěn. Vertikální skříňe jsou připravené pro připevnění na podlahu nebo stěnu a **musejí být bezpodmínečně zajištěny proti překlopení**.

Zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. Všechny výsuvy se zamykají společně.

Vertikální výsuv užitná šířka 6G výsuv 150 mm; vertikální výsuv užitná šířka 12G výsuv 300 mm.

Nosnost 6G výsuv 175 kg; nosnost 12G, výsuv 350 kg.

Zvláštní příslušenství:

Vertikální výsuvy mohou být osazeny:

Police č. 943160, děrovaná stěna č. 943166, šikmá police č. 943162 a č. 943163, lišta Multifix č. 943170.

Lakování:

Korpus a korpus výsuvu světle šedá RAL 7035, čelo vertikálních výsuvů antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus výsuvu nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Technický popis

Šířka	750 mm
Provedení vertikálních výsuvů	samonosný
Počet výsuvů	3
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Hloubka	700 mm
Užitná výška vertikálního výsuvu	1691 mm
Výška	2000 mm
Hloubka v G	28
Hmotnost	163 kg
Šířka v G	30
ComfortClose	ne
Užitná hloubka vertikálního výsuvu	600 mm
Konstrukce skříně	Základní skříň
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Výškové nastavení v rastru	37 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Vertikální skříň