

Garant UNILINE

**UNI Tower stacionární, typ U, Typ: M****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	955464 M
GTIN	4062406586188
Třída artiklu	9GC

**Popis****Provedení:**

Modulární systém pro přípravu materiálu pro přímý přístup k pracovním materiálům a rychlou vizualizaci informací. Lze volně konfigurovat díky široké škále příslušenství a dokonalé kompatibilitě se systémem Easyfix.

Všechny vnitřní a vnější stěny mají děrování  $\square 9 \times 9$  mm v rastru 37 mm pro uchycení příslušenství pro děrované stěny a háků a držáků Easyfix. Tvar U: 2 boční stěny se zadní stěnou. Možnost instalace zásuvek a dvířek.

**Rozsah dodávky:**

UNI Tower č. 955460 vel. M; 2 police č. 955481 vel. M; nástavec č. 955475 vel. GREY.

**Lakování:**

Dvoubarevný **práškově nanášený lak**, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. **Nelze konfigurovat.**

**Upozornění:**

Další příslušenství, jako jsou piktogramy, police, zásuvky a dvířka, najdete pod č. 955474 – 955499.

**Technický popis**

Řada	Tower
------	-------

Nosnost	150 kg
Hloubka	750 mm
Užitná hloubka	510 mm
Šířka	720 mm
Výška	2140 mm
Užitná šířka	540 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9
Výškové nastavení v rastru	37
Druh produktu	Věž s děrovanou stěnou

## Příslušenství

Nástavec proUNI Tower M Typ GREY	955475 GREY
UNI Towerstacionární, typ U Typ M	955460 M