

Kalibrace Momentové klíče, Maximální utahovací moment: 400Nm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	020010 400
GTIN	2050002054509
Třída artiklu	49X

Popis

Provedení:

Všeobecné informace:

Kalibrace je nezbytnou součástí zajištění kvality. Jako váš partner pro kalibraci vašich měřicích a zkušebních nástrojů se staráme o kompletní zpracování včetně bezpečné přepravy. Přitom zaručujeme kalibraci v souladu s normami a při dodržení všech příslušných předpisů a standardů vaší společnosti.

Tovární kalibrace (ISO):

Tovární kalibrace nabízí cenově výhodnou alternativu akreditované kalibrace (např. DAkkS). Je odvoditelná od továrního standardu (ne podle národních norem jako u jiných akreditovaných certifikací) a splňuje v řadě oblastí potřebné standardy. Laboratoře našeho kalibračního partnera vždy pracují v souladu s normou DIN EN ISO/IEC 17025, která zajišťuje zpětné vysledování kalibrace a vzorků na nejvyšší úrovni.

Doporučení:

Díky odbornému ošetření a pravidelné recalibraci můžete prodloužit životnost svých zkušebních prostředků a chránit je před poškozením a nadměrným opotřebením. Důležité v této souvislosti: Komplexní školení zaměstnanců o manipulaci s měřicími a zkušebními prostředky.

Upozornění:

Všechny kalibrace krouticího momentu čteně nastavení a dokumentace stavu při dodání. Kalibrace vpravo Kalibrační servis lze objednat pouze ve spojení s odpovídajícím artiklem. Který kalibrační servis je pro který produkt možný, je vždy uvedeno na měřicích zařízeních s možností kalibrace.

Technický popis

Technický list

Maximální utahovací moment	400 Nm
Akreditováno	ne
Vhodné pro	Momentové klíče
Kalibrování	O1
Druh produktu	Kalibrace