

Garant

Bezpečnostní spojka s hadicovou přípojkou hadicová přípojka, Připojení hadice vnitřní Ø hadice (jmenovitý rozměr): 11 mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	080372 11
GTIN	4062406596279
Třída artiklu	01A

Popis**Provedení:**

Bezpečnostní spojka GARANT je vysoce výkonná spojka s maximální kapacitou průtoku z pozinkované oceli. Nová, vylepšená obsluha jednou rukou.

Průtok: 2 250 l/min, maximální provozní tlak 16 bar. Odpovídá ISO standardu 4414, ISO standardu B a EN 983.

Upozornění:

Řada GARANT odpovídá eurostandardu 7,6 (jmenovitý Ø 7,6 mm, euro-profil) a je kompatibilní se všemi obvyklými systémy.

Tato řada GARANT je vhodná pro trhy Beneluxu, Francie, Severní Ameriky a Norska.

Technický popis

Hodnota průtoku	2250 l/min
Maximální provozní tlak	16 bar
Vnitřní Ø přípojky hadice (jmenovitý rozměr)	11 mm
Druh produktu	Spojka

