

HOLEX**Monolitní upichovací držák pro čelní zapichování, pravý, Rozsah Ø zápich D1 / D2: 35/50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	278041 35/50
GTIN	4062406601850
Třída artiklu	22B

Popis**Provedení:**

Všechny velikosti s jen jedním lůžkem destiček pro dvě šířky upíchnutí (3 mm a 4 mm).
Pro upichovací destičky č. 278029 – 278036.

Upozornění:

D_1 = minimální Ø pro 1. zápich / D_2 = maximální Ø pro 1. zápich.
Označení veličiny $D_2 = 999$ odpovídá teoreticky nekonečnu.

Technický popis

Maximální hloubka řezu t_{max}	14 mm
Maximální Ø 1. zápichu D_2	50 mm
Minimální Ø 1. zápichu D_1	35 mm
Šířka stopky b	16×16 mm
Šroub	279816 3
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Šířka zápichu w	3; 4 mm
Druh produktu	Nožové držáky

