

HOLEX**Monolitní upichovací držák pro čelní zapichování, levý, Rozsah Ø zápich D1 / D2: 110/170mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 278044 110/170 |
| GTIN | 4062406602031 |
| Třída artiklu | 22B |

Popis**Provedení:**

Všechny velikosti s jen jedním lůžkem destiček pro dvě šířky upíchnutí (3 mm a 4 mm).
Pro upichovací destičky č. 278029 – 278036.

Upozornění:

D_1 = minimální Ø pro 1. zápich / D_2 = maximální Ø pro 1. zápich.
Označení veličiny $D_2 = 999$ odpovídá teoreticky nekonečnu.

Technický popis

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Maximální Ø 1. zápichu D_2 | 170 mm |
| Maximální hloubka řezu t_{max} | 14 mm |
| Minimální Ø 1. zápichu D_1 | 110 mm |
| Šířka stopky b | 20×20 mm |
| Šroub | 279816 4 |
| Způsob použití | levý |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Šířka zápichu w | 3; 4 mm |
| Druh produktu | Nožové držáky |

