

**HOLEX****Monolitní upichovací držák pro čelní zapichování, pravý, Rozsah Ø zápich D1 / D2: 35/50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	278045 35/50
GTIN	4062406602079
Třída artiklu	22B

**Popis****Provedení:**

Všechny velikosti s jen jedním lůžkem destiček pro dvě šířky upíchnutí (3 mm a 4 mm).  
Pro upichovací destičky č. 278029 – 278036.

**Upozornění:**

$D_1$  = minimální Ø pro 1. zápich /  $D_2$  = maximální Ø pro 1. zápich.  
Označení veličiny  $D_2 = 999$  odpovídá teoreticky nekonečnu.

**Technický popis**

Maximální Ø 1. zápichu $D_2$	50 mm
Minimální Ø 1. zápichu $D_1$	35 mm
Maximální hloubka řezu $t_{max}$	14 mm
Šířka stopky b	25×25 mm
Šroub	279816 4
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Šířka zápichu w	3; 4 mm
Druh produktu	Nožové držáky

