

## Plochý magnet bez závitů, neodym, Ø: 32mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	085923 32
GTIN	2050001737700
Třída artiklu	08Q

### Popis

#### Provedení:

- Tepelná odolnost do maximálně 80 °C.
- Pozinkovaný povrch, jádro magnetu z neodymu.
- Odstíněný plochý upínací magnet s 3- až 6násobnou adhezní silou oproti magnetům z tvrdého feritu.

#### Použití:

K upínání, montáži, vestavbě lisování, lepením a zalitím.

### Technický popis

Materiál povrchu	pozinkováno
Hmotnost	40 g
Jmenovitá přidržovací síla	350 N
Odolnost vůči teplotě maximálně	80 °C
Výška	7 mm
Ø	32 mm
Materiál jádra magnetu	neodym
Druh produktu	Plochý upínací magnet

