

## Plochý upínací magnet s vnitřním závitem, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 25mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	085922 25
GTIN	2050000965241
Třída artiklu	08Q

### Popis

#### Provedení:

- Tepelná odolnost do maximálně 200 °C.
- Pozinkovaný povrch, magnetické jádro ze Samarium-Kobaltu (SmCo<sub>5</sub>).
- Odstíněný plochý upínací magnet s 3- až 6násobnou adhezní silou oproti magnetům z tvrdého feritu.

#### Použití:

K upínání, montáži, vestavbě lisování, lepením a zalitím.

#### Upozornění:

Háky na zašroubování s vnějším závitem pod č. 085921.

### Technický popis

Odolnost vůči teplotě maximálně	200 °C
Závitové pouzdro	ano
Ø	25 mm
Hmotnost	33 g
Jmenovitá přidržovací síla	150 N
Závit	M4 mm
Materiál povrchu	pozinkováno
Výška	7 mm

Výška se závitem	14 mm
Materiál jádra magnetu	SmCo <sub>5</sub>
Druh produktu	Plochý upínací magnet

---

## Příslušenství

Sada šroubovacích háků s vnějším závitem 10dílná Závít M4	085921 M4
---	-----------