

Tyčový magnet s lícovaným rozměrem, AlNiCo, Ø: 10mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	085925 10
GTIN	2050000965104
Třída artiklu	08Q

Popis**Provedení:**

- Odstíněný tyčový magnet s magnetickým jádrem z AlNiCo.
- Tolerance lícování na vnější průměr Ø h6.
- Tepelná odolnost do maximálně 220 °C.

Použití:

K upínání, montáži, vestavbě lisování, lepením a zalitím.

Technický popis

Jmenovitá přidržovací síla	5 N
Ø	10 mm
Odolnost vůči teplotě maximálně	220 °C
Výška	16 mm
Materiál povrchu	pozinkováno
Maximální rozměr zkrácení na zadní straně	6 mm
Materiál jádra magnetu	AlNiCo
Druh produktu	Tyčový magnet

