



## Plošný magnet, 2dílná sada se závitovým pouzdem plochý, neodym, Ø: E856/2mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	085973 E856/2
GTIN	5012095619321
Třída artiklu	08Q

### Popis

#### Provedení:

- Odstíněný plochý upínací magnet s 3- až 6násobnou adhezní silou oproti magnetům z tvrdého feritu.
- Odolnost vůči korozi a ochrana povrchu díky pogumovanému povrchu.
- Pogumování zvyšuje boční přídržné síly.
- Jádro magnetu z neodymu.

#### Použití:

Na lakovaném povrchu, žádné poškrábání a sesmekávání.

#### Upozornění:

Háky na zašroubování s vnějším závitem pod č. 085921.

### Technický popis

Jmenovitá přídržovací síla	85 N
Výška se závitem	6 mm
Závit	M4
Materiál jádra magnetu	neodym
Druh produktu	Plochý upínací magnet

