



Multifunkční LED svítidla s výměnnými nástavci, Typ: WF4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081459 WF4
GTIN	4058205019637
Třída artiklu	04B

Popis

Provedení:

Inovativní multifunkční LED svítidla 4 v 1 „Workers Friend“ z eloxovaného hliníku se silnou magnetickou nohou a rychlovýměnným systémem. Kromě dobíjecí základní jednotky jsou k dispozici následující výměnné nástavce pro téměř jakékoli použití:

- **Nástavec na svítidlo, zaostřitelný.**
- **Montážní svítidlo o délce 11,5 cm, velmi štíhlá a otočná o 180°.**
- **Svítidlo s husím krkem o délce 32 cm a průměru 7 mm.**
- **Inspekční svítidlo o průměru pouhých 4,3 mm.**

Světelný tok: 280 lm

Světelný tok stupeň 2: 140 lm

Doba svícení: 2,5 h

Doba svícení stupeň 2: 5,5 h

Typ akumulátoru: Li-Ion

Celková délka: 240 mm

Technický popis

Ø hlavy	35 mm
---------	-------

Doba svícení	2,5 h
Světelný tok stupeň 2	140 lm
Světelný tok	280 lm
Celková délka	240 mm
Doba svícení stupeň 2	5,5 h
Typ akumulátoru	Li-Ion
Druh produktu	Kapesni svitilna