



Magnetický úhelník s 90° (tuhý), ferit, Typ: 972



Údaje o objednávce

Artikové číslo	085954 972
GTIN	2050000965500
Třída artiklu	08Q

Popis

Provedení:

Tolerance úhlu $\pm 0,05$ / 100 mm.

Použití:

Pro upínání součástí s pevným úhlem 90° pro přípravu montážních a svářečských prací.

Technický popis

Jmenovitá přidržovací síla	750 N
Šířka	22 mm
Typ	972
Rozsah přestavení úhlu	90 stupeň
Délka	225 mm
Výška	225 mm
Hmotnost	2,2 kg
Materiál jádra magnetu	ferit

Druh produktu

Uhlovy magnet