

HOLEX**Digitální posuvné měřítko HCT s Bluetooth, Rozsah měření: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	412790 300
GTIN	4062406629458
Třída artiklu	42A

Popis**Provedení:**

Digitální posuvné měřítko s **Bluetooth 5.0**. Dobře čitelný LCD displej. Velmi dlouhá doba provozu na baterie díky modernímu, energeticky úspornému měřicímu systému. Povrch příjemný na dotek. Měřicí plochy velmi jemně lapované. Kompatibilní s volitelnou mobilní aplikací HCT (Hoffmann Group Connected Tools). K dispozici zdarma pro Android a iOS. Lze použít i prostřednictvím Human Interface Device (HID). Programovatelné automatické vypnutí a programovatelné automatické dosažení režimu SLEEP pomocí aplikace HCT. Bez hloubkoměru.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Technický popis

Kalibrování	A1
Odečet	0,0005 palec
Řada	HCT
Rozlišení	0,01 mm
Rozsah měření	0 - 300 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Bezdrátový přenos dat	Mobilní aplikace HCT
Bezdrátový přenos dat	HID (Human Interface Device)
Bezdrátový přenos dat	Aplikace HCT pro Windows

Norma	ISO 13385
Délka měřicí čelisti	65 mm
Hloubkoměr je k dispozici	ne
Typ baterií	Knoflíkový článek
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 č. CR2032
Odchylka měření E MPE	±0,04 mm
Rozhraní	rozhraní Bluetooth
Měřicí technika	digitální
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalená
Obal	stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 300 mm	021000 300
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 300 mm	021010 300

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Šroub pro držák hloubkoměru	412236