



Držák šroubováku se zásobníkem s 1/4palcovými bity s ráčnou a magnetem, Typ: 3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	676565 3
GTIN	4013288221148
Třída artiklu	63H

Popis

Provedení:

Obzvláště malá, ergonomická 2složková rukojeť Kraftform s držákem bitů 1/4 palce pro těžko přístupná místa. S funkcí ráčny a jemným ozubením pro malý zpětný úhel. Snadno ovladatelný přepínací kroužek. Včetně 6 tvrdých univerzálních bitů C 6,3, které jsou umístěny v zásobníku v rukojeti. Silný permanentní magnet v držáku zajišťuje bezpečné usazení bitu.

Vhodné pro:

Bity 1/4 palce se stopkou C 6,3.

Obsah:

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Phillips: po 1 ks č. 675310 vel. 1/25; 2/25; 3/25

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby s drážkou: po 1 ks 0,6×4,5; 1,0×5,5 1,2×6,5 mm

Technický popis

Unášecí profil	Plochý šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák Pozidriv
Celková délka	69 mm
Bitový upínač	D 6,3
S ráčnovou rukojetí	ne
S teleskopickou stopkou	ne
Včetně bitů	ano

Integrovaný zásobník bitů

ano

Druh produktu

Bitový nástroj