

Garant**Stabilizátor vyvrtávací tyče 7×D mini, Typ: 10L****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319467 10L
GTIN	4062406641832
Třída artiklu	31V

Popis**Provedení:**

Základní těleso z kvalitní nástrojové oceli, povrch a funkční plochy tvrzené.

Výhoda:

Redukce kmitání a vibrací při použití se všemi typy vyvrtávacích tyčí.

Vhodné pro:

Všechny obvyklé vyvrtávací tyče.

Upozornění:

Při určování správné varianty stabilizátoru vyvrtávací tyče bezpodmínečně proveďte kontrolu kolize pomocí údajů aplikace e-Tool z e-shopu společnosti Hoffmann Group nebo pomocí ToolScoutu! Doporučujeme maximální délku vyložení 3×D použitého typu vyvrtávací tyče. Maximální vyložení stabilizátoru včetně vyvrtávací tyče 10×D.

Technický popis

Délka vyložení L_1	70 mm
Ø stopky D_2	32 mm
Ø D_3	40 mm
Rádus R	2 mm
Přesazení Z k ose	8 mm
Celková délka L_2	129 mm
Upínací Ø D_1	10 mm

Délka stopky L_s	53 mm
Směr řezu	levý
C	1 mm
Hloubka vnitřního soustružení do	$7 \times D$
Kmitání	tlumené
Druh produktu	stabilizátor vyvrtací tyče