



## Sada hlavic pro šroubovák Torx® 1/4 – 1/2palcový čtyřhran 13dílná, Počet nástavců: 13



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	630041 13
GTIN	4018754323234
Třída artiklu	63A

### Popis

**Provedení:**

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější čtyřhrany dle DIN 3120.

**Použití:**

Pro vnitřní šrouby Torx® se závitem M2,5 – M14.

**Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

**Rozsah dodávky:**

1/4palcové zástrčné hlavice pro šrouby Torx®: 8 ks č. 631809 vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30

1/2palcové zástrčné hlavice pro šrouby Torx®: 5 ks č. 631809 vel. TX30; TX40; TX50; TX55; TX60

Uložení v: ABS plastový box

### Technický popis

Počet dílů	13
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Upínací 4hran	1/2 palec
Upínací 4hran	1/4 palec

Délka	227 mm
Šířka	131 mm
Výška	57 mm
Druh produktu	Nástrčné klíče