



Sada čtyřhranných nástrčných klíčů 1/4 palce s pouzdem na náradí na opasek a s bity 40dílná, Počet šroubováků: 40



Údaje o objednávce

Artikové číslo	680204 40
GTIN	4010995446840
Třída artiklu	63K

Popis

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Bity, C 6,3, pro šrouby Phillips: 2 ks vel. 1; 2

Bity, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: 3 ks vel. 1; 2; 3

Bit, C 6,3, pro drážku: 3 ks vel. 0,6×4,5; 0,8×5,5; 1,2×6,5

Bity, C 6,3 pro Torx®: 7 ks vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Bity, C 6,3, pro vnitřní 6hran: 4 ks vel. 3; 4; 5; 6

1/4palcové nástrčné hlavice 6hranné: 13 ks vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Adaptér pro nástrčný klíč: 1 ks 1/4 palcový vnější šestihran – 1/4 palcový vnější čtyřhran

Spojovací stopka, D 6,3: 1 ks pro 1/4palcové bity, C 6,3

Přepínatelná ráčna: 1 ks

Prodloužení: 2 ks 75; 150 mm

Po 1 6hranném nástrčném klíči: 1 ks

Rukojeť šroubováku: 1 ks

Uloženo v:: Funkční taška s klipem na opasek

Technický popis

Počet dílů	40
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů	3-6 mm
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů	4-14 mm
Unášecí profil	Šroubovák Pozidriv
Unášecí profil	Šroubovák Pozidriv
Unášecí profil	6hranný šroubovák
Unášecí profil	Nástrčný klíč 6-hran
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Upínací 4hran	1/4 palec
Délka	185 mm
Šířka	110 mm
Výška	70 mm
Druh produktu	Nástrčné klíče