

HOLEX**Tyčové magnety 2dílná sada, AlNiCo, Ø×délka: 6X20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	085936 6X20
GTIN	4045197372642
Třída artiklu	02A

Popis**Provedení:**

- Válcový tvar, označení stejných pólů pomocí drážky.
- Materiál magnetu odolný vůči teplotám do max. 550 °C (lak 100 °C).
- Tyče lze seřazením za sebou prodloužit.

Technický popis

Délka	20 mm
Ø	6 mm
Odolnost vůči teplotě maximálně	550 °C
Materiál jádra magnetu	AlNiCo
Druh produktu	Tyčový magnet