

**HOLEX****Knoflíkový magnet s ochrannou deskou, AlNiCo, Ø: 13mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	085946 13
GTIN	4045197372871
Třída artiklu	02A

**Popis****Provedení:**

- Kruhový magnet s dělenou přidržovací plochou a otvorem.
- Materiál magnetu odolný vůči teplotám max. do 550 °C.

**Použití:**

- Montáž do měřicích přístrojů s ukazatelem.
- Uchycení malých kovových předmětů.

**Technický popis**

Jmenovitá přidržovací síla	7 N
Ø	13 mm
Výška	9,5 mm
Ø montážního otvoru	4,4 mm
Odolnost vůči teplotě maximálně	550 °C
Materiál jádra magnetu	AlNiCo
Druh produktu	Knoflíkový magnet

