

**Tyčový magnet s lícovaným rozměrem, AlNiCo, Ø: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	085925 20
GTIN	2050000964824
Třída artiklu	08Q

**Popis****Provedení:**

- Odstíněný tyčový magnet s magnetickým jádrem z AlNiCo.
- Tolerance lícování na vnější průměr Ø h6.
- Tepelná odolnost do maximálně 220 °C.

**Použití:**

K upínání, montáži, vestavbě lisování, lepením a zalitím.

**Technický popis**

Maximální rozměr zkrácení na zadní straně	6 mm
Materiál povrchu	pozinkováno
Jmenovitá přidržovací síla	35 N
Odolnost vůči teplotě maximálně	220 °C
Výška	25 mm
Ø	20 mm
Materiál jádra magnetu	AlNiCo
Druh produktu	Tyčový magnet

