



## Permanentní magnetický kloub 1stranně magnetický, AlNiCo



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	085960
GTIN	2050000965371
Třída artiklu	08Q

### Popis

#### Provedení:

Magnetické bloky lze fixovat v **libovolném úhlu**.

Tepelná odolnost do maximálně 220 °C, 1 strana magnetická.

### Technický popis

Šířka jednotlivého bloku	29 mm
Výška jednotlivého bloku	25 mm
Maximální jmenovitá přídržná síla	120 N
Odolnost vůči teplotě maximálně	220 °C
Délka jednotlivého bloku	60 mm
Materiál jádra magnetu	AlNiCo
Druh produktu	Magnetický kloub

