

**Garant****Tvrdokovový pilový kotouč negativní úhel čela, Ø × otvor: 250X32Mmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	179700 250X32M
GTIN	4045197096111
Třída artiklu	11T

**Popis****Provedení:**

**Výkonné ozubení s předřezávačem a dořezávačem.** Řez provádějí tvrdokovové destičky trapézového tvaru, jež vytvářejí čisté řezné plochy.

**Výhoda:**

Vhodné zejména pro tvrdě eloxovaný profilový materiál.

**Použití:**

**Na vysokootáčkových strojích.**

**F = Jemné ozubení** pro tenkostěnné profily nebo desky do 5 mm tloušťky stěny. **M = Střední ozubení** pro profily a trubky s tloušťkou stěny nad 5 mm. **G = Hrubé ozubení** pro plný materiál, jako jsou bloky a tyče.

**Negativní úhel čela 6°** pro použití na strojích s kyvným přísuvem pilového kotouče shora. Především pro tenké profily.

**Upozornění:**

- **Doporučená řezná rychlost: 40 - 80 m/s, u tvrdších materiálů jako slitiny, mosaz nebo bronz použijte nejnižší možnou hodnotu.**
- **Zvláštní pozornost věnujte rovnoměrnému posuvu; zabraňuje poškození.**
- **Další provedení na poptávku.**
- **Další pilové kotouče najdete ve katalogovém svazku 2.**

## Technický popis

Vhodné pro tovar pil	Kaltenbach
Rozteč t	13,1 mm
Ø	250 mm
Tloušťka	3,2 mm
Ø otvoru	32 mm
Počet zubů Z	60
Osazení	TK
Ø otvoru unášeče	11 mm
Počet otvorů unášeče	2
Kruhová rozteč otvoru unášeče	63 mm
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Pilový kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný	850 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	650 m/min	N
CuZn	vhodný	450 m/min	N
mokrý min.	vhodný		
suché	vhodný		
Vzduch	omezené použití		