

Garant
Hrubovací fréza, TiAlN, Ø DC: 7 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	1927107
GTIN	4045197107916
Třída artiklu	11W

Popis
Provedení:

S podbroušeným hrubovacím profilem. Do vel. 20 Geometrie čelních břitů pro zanořování do materiálu.

Vnitřní chlazení: ne

Tolerance jmenovitý Ø: k12

Počet zubů Z: 4

Úhel sklonu šroubovice: 27 stupeň

Směr přísuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 1835 B s h6

Počet zubů Z: 4

Délka břitu L_c : 30 mm

Celková délka L: 80 mm

Stopka Ø D_s : 10 mm

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,5 mm

Posuv f_z pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm²: 0,01 mm

Technický popis

Ø břitu D_c	7 mm
Posuv f_z pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm ²	0,01 mm
Počet zubů Z	4
Šířka rohové fazetky při 45°	0,5 mm
Stopka Ø D_s	10 mm
Celková délka L	80 mm

Délka břitu L_c	30 mm
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Stopka	DIN 1835 B s h6
Tolerance jmenovitý \varnothing	k12
Úhel sklonu šroubovice	27 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B
Profil frézování	NR
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stopková fréza