

Plochý magnet bez závitů, neodym, Ø: 25mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	085923 25
GTIN	2050001737694
Třída artiklu	08Q

Popis

Provedení:

- Tepelná odolnost do maximálně 80 °C.
- Pozinkovaný povrch, jádro magnetu z neodymu.
- Odstíněný plochý upínací magnet s 3- až 6násobnou adhezní silou oproti magnetům z tvrdého feritu.

Použití:

K upínání, montáži, vestavbě lisování, lepením a zalitím.

Technický popis

Výška	7 mm
Hmotnost	31 g
Ø	25 mm
Odolnost vůči teplotě maximálně	80 °C
Jmenovitá přidržovací síla	200 N
Materiál povrchu	pozinkováno
Materiál jádra magnetu	neodym
Druh produktu	Plochý upínací magnet

