

HOLEX**Silný magnet s ochrannou deskou, AlNiCo, Celková výška: 35mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	085934 35
GTIN	4045197372604
Třída artiklu	02A

Popis**Provedení:**

- **Silný magnet ve tvaru můstku.**
- **S otvorem pro upevnění magnetu (velikost 35 a 41 se 2 otvory).**
- **Magnetický materiál s tepelnou stálostí do maximálně 550 °C.**

Použití:

K přidržení, zvednutí nebo třídění malých kovových součástí, nebo pro montáž do elektrických relé, měřicích přístrojů atd.

Technický popis

Jednotlivý pól šířka	44 mm
Jednotlivý pól hloubka	11 mm
Jmenovitá přidržovací síla	235 N
Odolnost vůči teplotě maximálně	550 °C
Celková výška	35 mm
Materiál jádra magnetu	AlNiCo
Druh produktu	Silný magnet

