

Tyčový magnet s lícovaným rozměrem, AlNiCo, Ø: 6mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	085925 6
GTIN	2050000964800
Třída artiklu	08Q

Popis**Provedení:**

- Odstíněný tyčový magnet s magnetickým jádrem z AlNiCo.
- Tolerance lícování na vnější průměr Ø h6.
- Tepelná odolnost do maximálně 220 °C.

Použití:

K upínání, montáži, vestavbě lisováním, lepením a zalitím.

Technický popis

Materiál povrchu	pozinkováno
Maximální rozměr zkrácení na zadní straně	2 mm
Odolnost vůči teplotě maximálně	220 °C
Výška	10 mm
Ø	6 mm
Jmenovitá přidržovací síla	2 N
Materiál jádra magnetu	AlNiCo
Druh produktu	Tyčový magnet

