

HOLEX**Silný magnet s ochrannou deskou, AlNiCo, Celková výška: 41 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	085934 41
GTIN	4045197372628
Třída artiklu	02A

Popis**Provedení:**

- **Silný magnet ve tvaru můstku.**
- **S otvorem pro upevnění magnetu (velikost 35 a 41 se 2 otvory).**
- **Magnetický materiál s tepelnou stálostí do maximálně 550 °C.**

Použití:

K přidržení, zvednutí nebo třídění malých kovových součástí, nebo pro montáž do elektrických relé, měřicích přístrojů atd.

Technický popis

Celková výška	41 mm
Jmenovitá přidržovací síla	370 N
Jednotlivý pól hloubka	15 mm
Odolnost vůči teplotě maximálně	550 °C
Jednotlivý pól šířka	57 mm
Materiál jádra magnetu	AlNiCo
Druh produktu	Silný magnet

